

Garant GRIDLINE

Korpus skříně na nářadí k osazení zásuvkami, 20×24G, Výška: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931035 1000
GTIN	4062406062507
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Korpus skříně na nářadí v 24×28G, vhodný na zásuvky 20×24G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 931043, 931045, 931046, 931048.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Když vkládáme zásuvky do pláště na nářadí musíme dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce skříně.

Technický popis

Užitná výška pro zásuvky	900 mm
Výška	1000 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka	700 mm

Šířka	600 mm
Hmotnost	39 kg
Užitná výška	900 mm
Počet dvířek	0
Hloubka v G	28
Šířka v G	24
Provedení	pro individuální osazení
Maximální nosnost	4000 kg
Počet výsuvných polic	0
Počet zásuvek	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	20×24G
Druh produktu	Korpus skříňe na náradí

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------