

Garant GRIDLINE

Korpus skříně na nářadí k osazení zásuvkami, 20×24G, Výška: 400mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931035 400
GTIN	4062406062477
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Korpus skříně na nářadí v 24×28G, vhodný na zásuvky 20×24G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 931043, 931045, 931046, 931048.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Když vkládáme zásuvky do pláště na nářadí musíme dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce skříně.

Technický popis

Šířka	600 mm
Počet dvířek	0
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka	700 mm
Užitná výška pro zásuvky	300 mm
Užitná výška	300 mm

Hmotnost	23 kg
Výška	400 mm
Hloubka v G	28
Šířka v G	24
Provedení	pro individuální osazení
Maximální nosnost	4000 kg
Počet výsuvných polic	0
Počet zásuvek	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	20×24G
Druh produktu	Korpus skříně na nářadí

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------