

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1500/9**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931105 1500/9
GTIN	4062406062682
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 100, 100, 100, 150, 150, 150, 150, 200, 300

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Technický popis

Užitná výška	1400 mm
Užitná šířka zásuvky v G	26

Vložka z rýhované gumy se zvýšeným okrajem na 3 stranách	ne
ComfortClose	ne
Počet dvířek	0
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Hloubka	700 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Výška čela zásuvek	300 mm
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Užitná výška pro zásuvky	1400 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka	750 mm
Počet zásuvek	9
Výška	1500 mm
Hmotnost	205 kg
Počet výsuvných polic	0
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu

Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26x24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931163 300
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931163 200
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931163 150
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931163 100
Korpus skříně na nářadí pro zásuvky Výška 1500 mm	931155 1500