

Garant GRIDLINE

**Korpus skříně na nářadí k osazení zásuvkami, 20×24G, Výška: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931035 800
GTIN	4062406062484
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Korpus skříně na nářadí v 24×28G, vhodný na zásuvky 20×24G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. <font>Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.</font>

**Vhodné pro:**

Zásuvky č. 931043, 931045, 931046, 931048.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Když vkládáme zásuvky do pláště na nářadí musíme dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce skříně.

**Technický popis**

Šířka	600 mm
Hmotnost	34 kg
Počet dvířek	0
Užitná výška pro zásuvky	700 mm

Výška	800 mm
Užitná výška	700 mm
Hloubka	700 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka v G	24
Hloubka v G	28
Provedení	pro individuální osazení
Maximální nosnost	4000 kg
Počet výsuvných polic	0
Počet zásuvek	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	20×24G
Druh produktu	Korpus skříňe na nářadí

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------