

Garant**Soustružnický držák, levá, Velikost stopky / destičky: 40/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251107 40/19
GTIN	4062406060862
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	250 mm
Funkční šířka L ₄	35 mm
Sada pružin	259044 1
Šroubek klínu	259018 1
Podložka	259031 16
Lomená páka	259015 1
ISO kód držáku	PSBNR/L 4040S19
Sada pružinových kolíků	259047 1
Velikost stopky	40 mm
Velikost destiček	19 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1906..
Délka hlavy L ₁	48 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák