

**Garant****6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá s přídržnou kuličkou, 6hran: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	643360 5
GTIN	4062406062873
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

**Výhoda:**

6hranná zástrčná hlavice **s přídržnou kuličkou**, pro pevné upnutí nasazeného šroubu.

**Norma:**

**DIN 7422**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

**Technický popis**

Délka	140 mm
6hran	5 mm
Ø na straně pohonu	21,5 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

