

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1000/10**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931115 1000/10
GTIN	4062406062927
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Zásuvka **50 mm s nosností** 75 kg. Zásuvka **od 75 mm s nosností** 200 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Technický popis

Výška	1000 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano

Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Užitná výška pro zásuvky	900 mm
Užitná šířka zásuvek	650 mm
ComfortClose	ne
Hmotnost	183 kg
Hloubka	700 mm
Šířka	750 mm
Užitná výška	900 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Počet zásuvek	10
Vložka z rýhované gumy se zvýšeným okrajem na 3 stranách	ne
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Užitná šířka zásuvky v G	26
Počet dvířek	0
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %

Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26×24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931165 75
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931165 100
Korpus skříňe na nářadí pro zásuvky Výška 1000 mm	931155 1000