

Garant**6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá s přídržnou kuličkou, 6hran: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	643360 6
GTIN	4062406062880
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Výhoda:

6hranná zástrčná hlavice **s přídržnou kuličkou**, pro pevné upnutí nasazeného šroubu.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Ø na straně pohonu	21,5 mm
Délka	140 mm
6hran	6 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

