

**Garant****6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce dlouhá, s přídržnou kuličkou, Šestihran: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	637609 8
GTIN	4062406062842
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

**Výhoda:**

6hranná vložka šroubováku s přídržnou kuličkou pro pevné sevření uchopeného šroubu

**Norma:**

**DIN 7422**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

**Technický popis**

Délka	100 mm
Ø na straně pohonu	17,5 mm
6hran	8 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

