

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 40/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251113 40/19
GTIN	4062406063184
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada pružinových kolíků	259047 1
Funkční šířka L ₄	50 mm
ISO kód držáku	PSSNR/L 4040S19
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1906..
Délka hlavy L ₁	45 mm
Velikost destiček	19 mm
Podložka	259031 16
Šroubek klínu	259018 1
Sada pružin	259044 1
Velikost stopky	40 mm
Lomená páka	259015 1
Celková délka L	250 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák