

bimos

Otočná stolička, koženka, s kolečky**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965406
GTIN	4016849534763
Třída artiklu	96B

Popis**Provedení:**

Plastová noha s 5-ramenným křížem. Výška sedáku nastavitelná pomocí bezpečnostní plynové pružiny s prstencem. Plocha sedáku s omyvatelným koženkovým čalouněním v černé barvě, s ochranou hran po obvodu.

Ø kříže nohy 640 mm.

Sedák Ø 400 mm.

Norma:

DIN 68877

Technický popis

Materiál plochy sedáku	Koženka
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Provedení koleček	měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy
Barva materiál sedáku	černá

Norma	DIN 68877
Podnož provedení	Sada koleček
Ø podnože	640 mm
Materiál podnože	Plast
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Ø sedačky	400 mm
Druh výškového nastavení	Prstencové rozpojení
Řada	Base-Tec
Provedení	s kolečky
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	430 - 600 mm
Druh produktu	Stolička

Příslušenství

Kolečka(1 sada = 5 kusů)	963187
--------------------------	--------