

bimos

Pracovní otočná židle, dřevo, s kluzáky**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965330
GTIN	4016849295404
Třída artiklu	96B

Popis**Provedení:**

Sedák a opěradlo z vícevrstvého lepeného bukového Multiplexu, lakované přírodní barvou, omyvatelné a odolné.

Sedák (šířka×hloubka): 430×400 mm. Výška opěradla: 340 mm.

Norma:**DIN 68877**

Nosnost židle: 120 kg

Rozsah výškového nastavení: 420 - 600 mm

Šířka sedáku: 430 mm

Hloubka sedáku: 400 mm

Výška opěradla: 340 mm

Technický popis

Materiál podnož	Ocel
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Výška opěradla	340 mm

Materiál plocha sedáku	buk Multiplex
Ø podnože	680 mm
Šířka sedáku	430 mm
Hloubka sedáku	400 mm
Podnož provedení	Kluzné uložení
Norma	DIN 68877
Nastavení sklonu sedáku	ne
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Možnost adaptace obou loketních opěrek	ne
Série	Base-Tec
Provedení	bez koleček
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	420 - 600 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle

Příslušenství

Podlahové kluzáky (1 sada = 5 kusů)	963188
-------------------------------------	--------