

bimos

Otočná stolička, koženka, s kluzáky a opěrkou pro nohy



Údaje o objednávce

Artikové číslo	965407
GTIN	4016849534657
Třída artiklu	96B

Popis

Provedení:

Plastová noha s 5-ramenným křížem. Výška sedáku nastavitelná pomocí bezpečnostní plynové pružiny s prstencem. Plocha sedáku s omyvatelným koženkovým čalouněním v černé barvě, s ochranou hran po obvodu.

Ø podnožového kříže 680 mm, výškově nastavitelná opěra nohou.

Sedák Ø 400 mm.

Norma:

DIN 68877

Nosnost židle: 120 kg

Rozsah výškového nastavení: 570 - 850 mm

Ø sedačky: 400 mm

Ø podnože: 680 mm

Barva materiál sedáku: černá

Technický popis

Barva materiál sedáku	černá
Provedení přestavení výšky	plynová pružina

Technický list

Materiál plochy sedáku	koženka
Materiál podnože	plast
Ø podnože	680 mm
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Norma	DIN 68877
Ø sedačky	400 mm
Podnož provedení	Kluzné uložení s opěrkou pro nohy
Druh výškového nastavení	Prstencové rozpojení
Řada	Base-Tec
Provedení	vysoká výška sezení

Příslušenství

Podlahové kluzáky (1 sada = 5 kusů)	963188
-------------------------------------	--------