

bimos

Pracovní otočná židle, dřevo, s kolečky**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965331
GTIN	4016849295411
Třída artiklu	96B

Popis**Provedení:**

Sedák a opěradlo z vícevrstvého lepeného bukového Multiplexu, lakované přírodní barvou, omyvatelné a necitlivé.

Sedák (šířka×hloubka): 430×400 mm. Výška opěradla: 340 mm.

Norma:**DIN 68877**

Nosnost židle: 120 kg

Rozsah výškového nastavení: 420 - 600 mm

Šířka sedáku: 430 mm

Hloubka sedáku: 400 mm

Výška opěradla: 340 mm

Technický popis

Šířka sedáku	430 mm
Podnož provedení	Sada koleček
Hloubka sedáku	400 mm

Výška opěradla	340 mm
Provedení koleček	měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy
Materiál plocha sedáku	buk Multiplex
Ø podnože	680 mm
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Materiál podnož	Ocel
Norma	DIN 68877
Nastavení sklonu sedáku	ne
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Možnost adaptace obou loketních opěrek	ne
Série	Base-Tec
Provedení	s kolečky
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	420 - 600 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle

Příslušenství

Kolečka (1 sada = 5 kusů)	963187
---------------------------	--------