

 GRIDLINE**Montážní vozík pro zásuvky, 36×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 860/0****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	931327 860/0
GTIN	4062406063696
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

K osazení zásuvkami 36×24G.

Montážní vozík v 40×28G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a madly 2K-Haptoprene®. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Plášť s centrálním zamykáním zámek s cylindrickou vložkou.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Osazení zásuvkami je přípustné jen s č. 931354 nebo č. 931356 (s jednotlivým odblokováním zásuvek jednou rukou).

Tloušťka materiálu: 1,2 mm

Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu

Výškové nastavení v rastru: 25 mm

Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 885 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 700 mm

Užitná výška: 600 mm

Výška zásuvkové skříňky: 700 mm

Maximální nosnost: 600 kg

Technický popis

Hmotnost	76 kg
Hloubka	700 mm
Výška zásuvkové skříňky	700 mm
Maximální nosnost	400 kg
Užitná výška	600 mm
Výška	885 mm
Šířka	1000 mm
Ø koleček	125 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky užitná šířka × užitná hloubka v G	36×24G

Příslušenství

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931354 300
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931354 75
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 50 mm	931354 50
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931354 125
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 250 mm	931354 250

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška
čela zásuvky 100 mm

931354 100

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška
čela zásuvky 200 mm

931354 200

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška
čela zásuvky 150 mm

931354 150