

bimos

**Pracovní otočná židle, dřevo, s kluzáky a opěrkou pro nohy****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965332
GTIN	4016849295428
Třída artiklu	96B

**Popis****Provedení:**

Sedák a opěradlo z vícevrstvého lepeného bukového Multiplexu, lakované přírodní barvou, omyvatelné a necitlivé.

Sedák (šířka×hloubka): 430×400 mm. Výška opěradla: 340 mm.

**Norma:****DIN 68877**

Nosnost židle: 120 kg

Rozsah výškového nastavení: 570 - 840 mm

Šířka sedáku: 430 mm

Hloubka sedáku: 400 mm

Výška opěradla: 340 mm

**Technický popis**

Materiál podnož	Ocel
Výška opěradla	340 mm
Materiál plocha sedáku	buk Multiplex

Šířka sedáku	430 mm
Ø podnože	680 mm
Hloubka sedáku	400 mm
Podnož provedení	Kluzné uložení s opěrkou pro nohy
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Norma	DIN 68877
Nastavení sklonu sedáku	ne
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Možnost adaptace obou loketních opěrek	ne
Série	Base-Tec
Provedení	vysoká výška sezení
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	570 - 840 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle

---

## Příslušenství

Podlahové kluzáky (1 sada = 5 kusů)	963188
-------------------------------------	--------