


Garant GRIDLINE

**Zásuvka, 75 kg, 36×24G, Výška čela zásuvky: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931353 125
GTIN	4062406063771
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

**Zásuvky se 100% výsuvem** s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Nosnost 75 kg.

**Vhodné pro:**

Plášť skříně na náradí 40×28G č. 931335.

**Rozsah dodávky:**

Zásuvka kompletní s 1 párem vodících lišt.

**Lakování:**

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Hmotnost	19 kg
Užitná plocha zásuvek v G	36×24
Užitná výška	100 mm
Výška čela	125 mm
Užitná hloubka v G	24
Užitná šířka v G	36

Oblast použití	Skříň na nářadí
Užitná šířka	900 mm
Užitná hloubka	600 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×24G
Druh produktu	Zásuvka

## Příslušenství

Kryt z PVC pro sadu úchytek10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 36	951032 36
Sada popisovacích proužků10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 36	951030 36
Koncové krytky úchytek20dílná Typ 10	951025 10