

bimos

Otočná stolička, drevo, s kolečky**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965391
GTIN	4016849295534
Třída artiklu	96B

Popis**Provedení:**

Plastová noha s 5-ramenným křížem. Výška sedáku nastavitelná pomocí bezpečnostní plynové pružiny s prstencem. Sedák z buku Multiplex, lakovaný přírodní barvou.

Ø kříže nohy 640 mm.

Sedák Ø 400 mm.

Norma:

DIN 68877

Technický popis

Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Ø podnože	640 mm
Podnož provedení	Sada koleček
Materiál plochy sedáku	buk Multiplex
Hmotnost	9 kg
Norma	DIN 68877

Ø sedačky	400 mm
Provedení přestavení výšky	plynová pružina
Materiál podnože	plast
Provedení koleček	měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy
Druh výškového nastavení	Prstencové rozpojení
Řada	Base-Tec
Provedení	s kolečky
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	430 - 600 mm
Druh produktu	Stolička

Příslušenství

Kolečka(1 sada = 5 kusů)	963187
--------------------------	--------