

bimos

**Pracovní stolička a opěrka ke stání, PU pěna s kolečky****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965420
GTIN	4016849432878
Třída artiklu	96B

**Popis****Provedení:**

Hliníkový **pětinohý kříž (Ø 600 mm)**. S **plynovou pružinou** s plynulým nastavováním výšky. Sedací plocha z měkké PU pěny s vlnitým profilem. **Měkké sezení s držením**, vlnitý profil umožňuje cirkulaci vzduchu (klimatické pohodlí). **Ergonomická opěrka zad** (výška 190 mm) podporuje správné držení těla při sezení. PU pěna, měkká, pohodlná, omyvatelná.

**Použití:**

Ideální kombinace pro stání a sezení. Pro pracoviště k sezení nebo ke stání nebo kombinaci obou. Pracovní stolička, verze s kolečky pro tvrdé podlahy.

**Norma:****DIN 68877****Technický popis**

Šířka sedáku	340 mm
Provedení koleček	Měkká kolečka pro tvrdé podlahy, brzděná v závislosti na zatížení
S opěradlem	ano

Norma	DIN 68877
Ø podnože	580 mm
Materiál podnože	Leštěný hliník
Nosnost	120 kg
Barva materiál sedáku	černá
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Provedení přestavení výšky	plynová pružina
Materiál plochy sedáku	PU pěna
Hloubka sedáku	300 mm
Podnož provedení	Sada koleček
Výška opěradla	190 mm
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	450 - 650 mm
Druh produktu	Opěrka ke stání

## Příslušenství

Kolečka(1 sada = 5 kusů)	963187
--------------------------	--------