

bimos

**Pracovní stolička a opěrka ke stání, PU pěna s kluzáky a opěrkou na nohy****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965422
GTIN	4016849432892
Třída artiklu	96B

**Popis****Provedení:**

Hliníkový **pětinohý kříž (Ø 600 mm)**. S **plynovou pružinou** s plynulým nastavováním výšky. Sedací plocha z měkké PU pěny s vlnitým profilem. **Měkké sezení s držením**, vlnitý profil umožňuje cirkulaci vzduchu (klimatické pohodlí). **Ergonomická opěrka zad** (výška 190 mm) podporuje správné držení těla při sezení. PU pěna, měkká, pohodlná, omyvatelná.

**Použití:**

Ideální kombinace pro stání a sezení. Pro pracoviště k sezení nebo ke stání nebo kombinaci obou. Opěrka při stání s kluzáky – pro pracovní výšku 720 – 1000 mm.

**Norma:****DIN 68877****Technický popis**

Šířka sedáku	340 mm
Ø podnože	580 mm
Výška opěradla	190 mm
Materiál plochy sedáku	PU pěna

Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Podnož provedení	Kluzné uložení s opěrkou pro nohy
Hloubka sedáku	300 mm
Provedení přestavení výšky	plynová pružina
Materiál podnože	Leštěný hliník
Barva materiál sedáku	černá
S opěradlem	ano
Norma	DIN 68877
Nastavení sklonu sedáku	ne
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	510 - 780 mm
Druh produktu	Opěrka při stání

## Příslušenství

Podlahové kluzáky(1 sada = 5 kusů)	963188
------------------------------------	--------