

Garant GRIDLINE

Korpus skříně na nářadí pro zásuvky, 56×24G, Výška: 1250mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	931535 1250
GTIN	4062406066246
Třída artiklu	9GK

Popis

Provedení:

Plášť skříně na nářadí 60×28G, vhodný pro zásuvky 56×24G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 931555; 931556.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Při osazování skříní na nářadí zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitečné výšce skříně.

Technický popis

Užitná výška pro zásuvky	1150 mm
Hloubka v G	28
Počet dvířek	0
Hmotnost	84 kg
Šířka	1500 mm
Hloubka	700 mm

Technický list

Užitná výška	1150 mm
Šířka v G	60
Výška	1250 mm
Provedení	pro individuální osazení
Maximální nosnost	4000 kg
Počet zásuvek	0
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	56×24G
Druh produktu	Korpus skříně na nářadí

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/931535-1250>