

Garant GRIDLINE

**Skříň přístavná s dvířky a 3 zásuvkami, 20×24G, Výška mm: 1000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	932010 1000
GTIN	4062406066260
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Přístavná skříň na nářadí 24×28G, se zásuvkami 20×24G. Police s dvířky a vloženým dnem, nastavitelné v rastru 25 mm. Dveře odděleně zamykatelné pomocí posunovacího madla s cylindrickým zámekem.

Se 3 zásuvkami. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **Zásuvky se 100% výsuvem** s vysouvací mechanikou. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek ve skříně.

**Technický popis**

Užitná šířka zásuvek	500 mm
Vložka z rýhované gumy se zvýšeným okrajem na 3 stranách	ne

Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Šířka	600 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Doraz dvířek	pravý
Užitná výška pro zásuvky	300 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×24
Hloubka	700 mm
Užitná výška	900 mm
Hmotnost	89 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná šířka zásuvky v G	20
Počet zásuvek	3
Výška	1000 mm
ComfortClose	ne
Výška dvířek	600 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	80 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×24G
Druh produktu	Přístavná skříň ke stroji

**Příslušenství**

Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50 mm	931043 50
Regály Typ 1	932025 1
Posuvná úchytka pro GridLine Typ HU12	914226 HU12
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931043 100
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931043 150