

Opěrka při stání, výškově nastavitelná mechanicky



Údaje o objednávce

Artikové číslo	965630
GTIN	2050001780317
Třída artiklu	96B

Popis

Provedení:

Trubkový stojan z ocelových trubek; s protiskluzovými proti oleji odolnými podlahovými ploškami. Výška sedáku nastavitelná pomocí aretační páky. **Sedák z PU pěny.** Sedací plocha s nastavením sklonu, výklonná na obě strany, automatické vrácení do původní polohy.

Mechanické nastavení výšky sedací plochy.

Norma:

DIN 68877

Lakování:

Světle šedá RAL 7035.

Nosnost židle: 120 kg

Rozsah výškového nastavení: 600 - 850 mm

Šířka sedáku: 320 mm

Hloubka sedáku: 220 mm

Barva materiál sedáku: černá

Technický popis

Norma	DIN 68877
Hloubka sedáku	220 mm

Provedení podstavce	Konstrukce nohy
Materiál plocha sedáku	PU pěna
Materiál podnož	Ocel
Šířka sedáku	320 mm
Provedení přestavení výšky	mechanická
Barva materiál sedáku	černá
Nastavení sklonu sedáku	ano
Nosnost židle	120 kg
Šířka plochy stání	534 mm
Hloubka plochy stání	425 mm
Rozsah výškového nastavení	600 - 850 mm
Druh produktu	Opěrka při stání

Příslušenství

Sedací plocha pro opěrky ke stání Typ S	963901 S
---	----------