

**Garant**

**Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení, PSC 63 velmi krátký, Ø trnu d1: 27mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308546 27
GTIN	4045197703699
Třída artiklu	31C

**Popis****Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

**Použití:**

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a frézovacích hlav s příčnou drážkou.

**Rozsah dodávky:**

Včetně utahovacího šroubu frézy.

**Zvláštní příslušenství:**

Speciální klíč č. 309840, šroub pro utahovací frézy č. 309860.  
Trubička pro vnitřní chlazení a nástrčný klíč č. 309885; 309893.

Strategie obrábění: HPC

Délka vyložení rozměr A: 25 mm

Vnější Ø D: 60 mm

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861: 27

Vhodný speciální klíč č. 309840: 27

**Technický popis**

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	27
Ø trnu d <sub>1</sub>	27 mm

Délka vyložení rozměr A	25 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	27
Vnější Ø D	60 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Upnutí	PSC 63 velmi krátký
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Otvor chladicího kanálu	zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 6 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

## Příslušenství

Speciální klíč Pro Ø trnu 27 mm	309840 27
---------------------------------	-----------