

Garant GRIDLINE

Základní skříň se zásuvkou, Celoplechové posuvné dveře, 26×14G, Výška: 1250mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	940185 1250
GTIN	4062406066970
Třída artiklu	9GI

Popis

Provedení:

Osazená skříň v 60×20G, se zásuvkami 26×14G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti z materiálu 2K Haptoprene s cylindrickým zámekem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno).

Nivelační podstavec u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

zásuvky, čelní výška 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Technický list

Užitná hloubka zásuvek v G	14
Užitná plocha zásuvek v G	26×14
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Polohování rukojeti	nahore
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Užitná hloubka zásuvek	350 mm
Počet zásuvek	2
Šířka	1500 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Užitná šířka zásuvky v G	26
Hloubka v G	20
Výška	1250 mm
ComfortClose	ne
Šířka v G	60
Počet polic	4
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Užitná výška	1113 mm
Hmotnost	121 kg
Hloubka	500 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×14G
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/940185-1250>
