

**Garant****APMT 060220 FR, HU7810, Typ: ALU**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	215626 ALU
GTIN	4045197707932
Třída artiklu	21A

## Popis

### Upozornění:

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \max} = 4 \text{ mm}$ .

Rohový rádius: 2 mm

Posuv  $f_z$  na zub: 0,1 mm

## Technický popis

Typ	ALU
Posuv $f_z$ na zub	0,1 mm
Rohový rádius	2 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 060220 FR
Typ	HU7810
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová  
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	vhodný	600 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	500 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	400 m/min	N
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		