

Garant GRIDLINE

Skříňový nástavec s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 750mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	940215 750
GTIN	4062406070168
Třída artiklu	9GI

Popis

Provedení:

Osazená skříň v 80×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti z materiálu 2K Haptoprene s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Hmotnost	92 kg
Užitná výška	613 mm
Hloubka v G	20
ComfortClose	ne

Technický list

Počet polic	2
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Výška	750 mm
Šířka	2000 mm
Polohování rukojeti	dole
Hloubka	500 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová posuvná dvířka
Šířka v G	80
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Skříňový nástavec
Druh produktu	Skříň s policemi

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/940215-750>