

Garant**APMT 180524 SR, HB7510, Typ: ST1400**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 215224 ST1400 |
| GTIN | 4045197707796 |
| Třída artiklu | 21A |

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p \max} = 9$ mm.

Rohový rádius: 2,4 mm

Posuv f_z na zub: 0,25 mm

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Posuv f_z na zub | 0,25 mm |
| Typ | ST1400 |
| Rohový rádius | 2,4 mm |
| Řada | Softcut® |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | APMT 180524 SR |
| Typ | HB7510 |
| Řezný materiál | TK |

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 220 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 200 m/min | P |
| mokrý max. | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |