

Garant**APMT 180520 ER, HB7630, Typ: INOX**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215252 INOX
GTIN	4045197707871
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p \max} = 9$ mm.

Technický popis

Typ	INOX
Posuv f_z na zub	0,2 mm
Rohový rádius	2 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 180520 ER
Typ	HB7630
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130 m/min	M
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		