

**Garant****APMT 180524 ER, HB7630, Typ: INOX**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	215255 INOX
GTIN	4045197707895
Třída artiklu	21A

## Popis

### Upozornění:

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p \max} = 9$  mm.

## Technický popis

Posuv $f_z$ na zub	0,2 mm
Typ	INOX
Rohový rádius	2,4 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 180524 ER
Typ	HB7630
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130 m/min	M
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		