

Garant GRIDLINE

Základní skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 900mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	940823 900
GTIN	4062406070601
Třída artiklu	9GI

Popis

Provedení:

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti z materiálu 2K Haptoprene s cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

Neosazená skříň v 30×20G. Vhodné zásuvky: 26×16G (je třeba objednat zvlášť)

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Výška	900 mm
Hloubka v G	20
Hmotnost	39 kg
Šířka	750 mm

Technický list

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
ComfortClose	ne
Šířka v G	30
Hloubka	500 mm
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Konstrukce skříně	Základní skříň
Polohování rukojeti	nahore
Užitná výška	745 mm
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/940823-900>