

Garant GRIDLINE

Základní skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 1500mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	940863 1500
GTIN	4062406070984
Třída artiklu	9GI

Popis

Provedení:

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti z materiálu 2K Haptoprene s cylindrickým zámek. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

Neosazená skříň v 50×20G.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Výška	1500 mm
Užitná výška	1345 mm
Polohování rukojeti	nahoře
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano

Technický list

Šířka	1250 mm
ComfortClose	ne
Hloubka v G	20
Hloubka	500 mm
Hmotnost	104 kg
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Konstrukce skříně	Základní skříň
Šířka v G	50
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/940863-1500>