

Garant GRIDLINE

Základní skříň s posuvnými dveřmi s průzorem, Výška: 750mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	940867 750
GTIN	4062406071073
Třída artiklu	9GI

Popis

Provedení:

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti z materiálu 2K Haptoprene s cylindrickým zámek. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu.

Neosazená skříň v 50×20G.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Šířka v G	50
Konstrukce skříně	Základní skříň
Hloubka	500 mm
Zamykácí elektronický systém – přestavitelný	ano
Výška	750 mm
Hmotnost	65 kg
Hloubka v G	20

Technický list

ComfortClose	ne
Užitná výška	595 mm
Šířka	1250 mm
Čelní strana skříně	Posuvná dvířka s průzorem
Polohování rukojeti	nahoře
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/940867-750>