

Garant GRIDLINE

**Skříň pro vysoké zatížení s Celoplechová křídlová dvířka, Výška: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942301 2000
GTIN	4062406071776
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 30x28G.

**Zesílené boční stěny** pro upevnění polic v **zesíleném provedení pro 200 kg** v 25 mm rastru. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Skříň se zesíleným dnem, bez nivelačního podstavce.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police pro skříň na těžké zboží GridLine viz č. 942610.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Šířka	750 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	200 kg

Hloubka	700 mm
Polohování rukojeti	nahoře
Šířka v G	30
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Výška	2000 mm
Počet polic	5
Hmotnost	143 kg
Hloubka v G	28
ComfortClose	ne
Užitná výška	1845 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1600 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň pro vysoké zatížení

## Příslušenství

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 2000 mm	940501 2000
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 2000 mm	940510 2000
Police na těžké zboží Pro šířku skříně / oddílu v G 30	942610 30
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F