

HOLEX**Siko kleště s plastovým potahem, Celková délka: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	706151 300
GTIN	4062406069667
Třída artiklu	72B

Popis**Provedení:**

Průchozí kloub (= dvojitě vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Induktivně kalený. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné na trubkách a maticích. Přestavení pomocí stupňovitých zářezů.

Kleště černě atrymentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.

Technický popis

Rozsah upnutí pro 6hran	48 mm
Celková délka	300 mm
Rozsah upnutí pro trubky	2 palec
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště