

Garant GRIDLINE

Skříň Shadowboard s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 2000/SBmm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 944163 2000/SB |
| GTIN | 4062406073497 |
| Třída artiklu | 9GI |

Popis**Provedení:**

Osazená skříň Shadowboard v 40×20G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. S 2složkovým madlem Haptoprene®, zamykání cylindrickým zámekem. Obsahuje 5 pozinkovaných polic s lakovanými vodicími lištami.

Vhodné pro:

Shadowboard č. 928220 vel. 115, 176, 250. U vodicích lišt je možné konec dorazu ohnout pro různé hloubky shadowboardu.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

| | |
|-------------|---------|
| Počet polic | 5 |
| Výška | 2000 mm |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hloubka v G | 20 |
| Hmotnost | 105 kg |
| Šířka v G | 40 |
| Hloubka | 500 mm |
| Užitná výška | 1845 mm |
| Čelní strana skříně | Křídlová dvířka s průzorem |
| Šířka | 1000 mm |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 100 kg |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 1000 kg |
| Úhel otevření dveří | 250 stupeň |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm |
| Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Regálová skříň |

Příslušenství

| | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| Přídavná police pro skříň Shadowboard pro šířku skříně v G 40 | 944195 40 |