

Garant GRIDLINE

Skříň Shadowboard s Celoplechová křídlová dvířka, Výška: 2000/SBmm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	944161 2000/SB
GTIN	4062406073480
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň Shadowboard v 40×20G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. S 2složkovou posuvnou úchytkou Haptoprene®, zamykání cylindrickým zámekem. Obsahuje 5 pozinkovaných polic s lakovanými vodicími lištami.

Vhodné pro:

Shadowboard č. 928220 vel. 115, 176, 250. U vodicích lišt je možné konec dorazu ohnout pro různé hloubky shadowboardu.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Počet polic	5
Výška	2000 mm

Šířka v G	40
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Užitná výška	1845 mm
Šířka	1000 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Hloubka v G	20
Hmotnost	105 kg
Hloubka	500 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Regálová skříň

Příslušenství

Přídavná police pro skříň Shadowboard pro šířku skříně v G 40	944195 40
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11