

Garant GRIDLINE

Počítačové pracoviště pojízdné, Typ: CH



Údaje o objednávce

Artikové číslo	948141 CH
GTIN	4062406073978
Třída artiklu	9GS

Popis

Provedení:

Zásuvka na klávesnici s aretací v koncové poloze, uzamykatelná, s dřevěnou opěrkou pro zápěstí z bambusu a odlehčením tahu. Nástavec se zásuvkou na klávesnici bočním děrovaným plechem $\square 9 \times 9$ mm v rastru 37 mm pro upínání háků a držáků GARANT easyFix. **Skříň na počítač s ventilátorem** a nastavitelnou, pozinkovanou policí a odkládací deskou z bambusu. S pojízdnou jednotkou skládající se ze 2 pojízdných koleček a 2 elektrických vodivých koleček s brzdou $\varnothing 125$ mm a s madly.

Funkce:

IP41: Je dána ochrana proti svisle dopadající vodě a proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka a zásuvky antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Hloubka v G	20
Šířka	750 mm
Hloubka	500 mm

Technický list

Výška	1170 mm
Šířka v G	30
Hmotnost	69 kg
Užitná šířka podstavce	700 mm
Užitná výška podstavce	645 mm
Ochranná třída IP	IP 41
Vypínač	ano
Vstup typu zástrčky	J
Jmenovité napětí	250 V
Ø koleček	125 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Druh produktu	Pocitacova pracovni stanice

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/948141-CH>