

Garant**Pár rukavic MASTER FIT, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	094306 10
GTIN	4062406074913
Třída artiklu	01H

Popis**Provedení:**

Anatomicky tvarované víceúčelové rukavice s povlakem z nitrilové pěny. Příjemný nosný materiál vyrobený pomocí 15vláknové úpletové techniky ze Spandexu a nylonu pro velice dobrý úchop. Hodí se jak do suchého pracovního prostředí, tak do lehce zaolejovaných nebo zašpiněných oblastí. Neobsahují DMF.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	10
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Řada	MASTER FIT
Ochranná kategorie	Kategorie II

Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
Vlastnost rukavice	Bez DMF
EN 388	4121X
Materiál nosiče	Nylon / Spandex
Povlak	Nitrilová pěna
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Rozsah použití	Přesnost
Délka	250 mm
Barva	modrá / oranžová
Technologie pletení	15G
Použití	vícerázové
Druh produktu	Víceúčelové rukavice