

 KOMET**Vyměnitelná břitová destička KOMET®, BK8425, Označení: 26-660****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216770 26-660
GTIN	2050002046658
Třída artiklu	24T

**Popis****Provedení:**

S utvářeči třísky po obvodu.

**Vhodné pro :**

Frézovací záhlubník č. 216600 a 216620.

Rohový rádius: 0,5 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: TOHX 140305 EN

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOHX 140305 EN
Rohový rádius	0,5 mm
Počet výměn/řezání	1
Typ	BK8425
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	omezené použití	250 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	250 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	120 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	100 m/min	S
GG(G)	omezené použití	150 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		