

**Garant**
**Upínací držák eco-VARIO-LINE, pravý, Výška stopky h: 16mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273870 16
GTIN	4045197702227
Třída artiklu	21W

**Popis**
**Vhodné pro:**

Držák destiček eco č. 273874.

**Rozsah dodávky:**

Včetně montážních šroubů.

**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

$L = L_1 + L_3$  (držák destiček eco).

Vnitřní chlazení: ano

Funkční šířka  $L_4$ : 21 mm

$L_1$ : 78 mm

$L_2$ : 24,5 mm

Šroub: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Technický popis**

Výška stopky h	16 mm
$L_1$	78 mm
Funkční šířka $L_4$	21 mm
$L_2$	24,5 mm
Šroub	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Řada	Eco

Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držák

## Příslušenství

Upínací šroub	279910
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Upínací šroub Typ 9	279815 9