

Garant**Afstikningsklinge HSS, neutral, Klingehøjde h₅ / stikbredde w: 19/2,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273556 19/2,2
GTIN	4062406080617
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Passer til:**

Holder nr. 273984 – 274000 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Klingehøjde h ₅	19 mm
Stikbredde W	2,2 mm
Til maks. emne-Ø	40 mm
Samlet længde L	86 mm
Skæremateriale	HSS
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Systemnøgle	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge

