

Garant**Fladespændepatron Form AD, SK 50 ultrakort, Spænde-Ø D1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300412 32
GTIN	
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Desuden ekstra monteringskrue i noten.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Norm:

Ähnlich DIN 69871.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820; 308830, reserveskrue nr. 309901.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	70 mm
Spænde-Ø D ₁	32 mm
Udvendig Ø D	71,5 mm
Adapter	SK 50 ultrakort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹

Rundløbsnøjagtighed

 $\leq 3 \mu\text{m}$

Produkttype

Fladespændepatron