

Garant**Spændetangspatroner, ekstra slanke, SK 40 A = 120, Spændeområde: 2-6mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	300782 2-6
GTIN	4045197708366
Artikelklasse	31A

Beskrivelse

Udførelse:

- Slebet udvendig og indvendig konus.
- Skafter slebne efter hærdning.
- Mit RFID/balluffchip-boring.
- Spændepatronen spændes med en spændeskrue bagfra gennem patronen, kræver ingen spændemøtrik!

Fordel:

Ekstremt slank konstruktion muliggør bearbejdning også på svært tilgængelige komponenter, f.eks. til værktøjs- og formfremstilling.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft iht. 6499.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskrue og nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, Ab-spændenøgler

AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835,

GARANT spændetang nr. 309563,

ALBRECHT spændetænger nr. 309572 – 309573.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	120 mm
Ø D ₂	13 mm
Spændeområde	2 - 6 mm

Ø D ₁	9,6 mm
Udvendig Ø D	27 mm
Adapter	SK 40 A = 120
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/300782-2-6>