

Garant**Spændetang, ekstra slank, Nom. spænde-Ø d: 2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309563 2
GTIN	4045197708502
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændigt hærdede og slebne. Ekstremt slank konstruktion. Spændetang trækkes ved hjælp af et **gevind** bagfra ind i konusholderen gennem patronen. **Nedsat interferenskontur** fordi spændemøtrikken bortfalder.

Passer til:

Ekstra slank spændetangpatron nr. 300782; 300784; 304972; 304974.

Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	2 mm
Udvendig Ø D	9,6 mm
Samlet længde L	36 mm
Produkttype	Spændehoved