

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 251017 32/16 |
| GTIN | 4045197711625 |
| Artikelklasse | 21T |

Beskrivelse**Bemærk:**

Anvend sammen med KNUX 1604..R vendeplatte.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Fjedersæt | 259044 3 |
| Skrue til klo | 259021 3 |
| Spændejern | 259038 16 |
| Pind | 259049 4 |
| Midterforskydning L ₃ | 22 mm |
| Fjeder | 259046 3 |
| passende vendeskærsplatter | KNUX 1604.. R/L |
| Underlægsplade | 259031 4 |
| Plattestørrelse | 16 mm |
| Mindste forborings-Ø D _{min} | 40 mm |
| ISO-kode holder | A32U CKUNR/L16 |
| Samlet længde L | 350 mm |
| Spænde højde L ₂ | 31 mm |
| Indstillingsvinkel κ | 93 grader |
| Skaft-Ø D _s | 32 mm |

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Norm | Fabriksnorm |
| Indsatstype | Venstre |
| Indv. drejedybde op til | 3xD |
| Indvendig køling | ja |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype | Borestang |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Stift Type 4 | 259049 4 |
| PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 4 mm | 674242 4 |
| Fjeder Type 3 | 259046 3 |
| Spændejern Type 16 | 259038 16 |
| Fjedersæt10 dele Type 3 | 259044 3 |
| Skrue til spændejern Type 3 | 259021 3 |
| Underlagsplatte Type 4 | 259031 4 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| 8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm | 659874 50 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm | 659957 1600 |