

MARKAL**Universel kuglepens-tube, 50 ml, Skriftfarve: GR****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085180 GR
GTIN	048615966588
Artikelklasse	08W

Beskrivelse**Udførelse:**

Kuglepens-tube med **3 mm stålkuglespids**. Tyktflydende farve. Temperaturbestandig op til **200 °C**.

Anvendelse:

Til mærkning på alle overflader (våde, afskallede, ru, rustne, fedtede, varme,...). UV- og vandbestandig.

Ved mærkning skal tubespidsen trykkes mod emnet (stålkugle åbnes), samtidig med at der trykkes let på tuben (ensartet farvetilførsel).

Teknisk beskrivelse

Mærkning af farlige stoffer	GHS07 Vigtigt
Mærkning af farlige stoffer	GHS02: Flamme
Skrivefarve	grøn
Indhold	50 ml
Vandfast	ja
UV-bestandig	ja
maks. stregtykkelse	3 mm
temperaturbestandig op til	200 °C
Produktnavnsegenskab	50 ml
Produkttype	Lakmarkør

