



## Fladespændepatron, HSK-A 63 kort, Spænde-Ø D1: 8mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	304277 8
GTIN	4045197709011
Artikelklasse	32A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Med RFID/Balluff-Chip-hul.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

#### Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

#### Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

#### Bemærk:

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.

### Teknisk beskrivelse

Ekstra spændeskruer nr. 309900	8
Udragende længde, A-mål	65 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Udvendig Ø D	28 mm
Adapter	HSK-A 63 kort
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	DIN 69882-4

Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 20000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Fladespændepatron

---

## Tilbehør

Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 8 mm	309900 8
---	----------