

**Garant****HiPer-Drill skæreforsatser n7, HU7810, Ø D: 12,7 mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 231630 12,7   |
| GTIN                | 4045197710000 |
| Artikelklasse       | 21M           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.  
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Til boringer op til nøjagtighed IT9.

**Bemærk:**

Yderligere mål kan leveres på forespørgsel. Skæredata gælder for grundelement 5xD.

Udfør kun pilotboringer med samme type skæreindsats.

Spidsvinkel: 135 grader

Til basiselement Ø D: 12,5 mm

Tilspænding f i aluminium, med korte spåner: 0,27 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Til basiselement Ø D                        | 12,5 mm   |
| Tilspænding f i aluminium, med korte spåner | 0,27 mm/o |
| Ø D                                         | 12,7 mm   |
| Antal skift/skær                            | 1         |
| Type                                        | HU7810    |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Skæremateriale | HM                      |
| Spidsvinkel    | 135 grader              |
| Antal skær Z   | 2                       |
| Produkttype    | Skæreforsats til boring |