

**Garant****HiPer-Drill skæreforsatser n7, HU7810, Ø D: 19,7 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231630 19,7
GTIN	4045197710307
Artikelklasse	21M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.  
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Til boringer op til nøjagtighed IT9.

**Bemærk:**

Yderligere mål kan leveres på forespørgsel. Skæredata gælder for grundelement 5×D.

Udfør kun pilotboringer med samme type skæreindsats.

Spidsvinkel: 135 grader

Til basiselement Ø D: 19 mm

Tilspænding f i aluminium, med korte spåner: 0,41 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Til basiselement Ø D	19 mm
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner	0,41 mm/o
Ø D	19,7 mm
Antal skift/skær	1
Type	HU7810

Skæremateriale	HM
Spidsvinkel	135 grader
Antal skær Z	2
Produkttype	Skæreforsats til boring